

**Dispozitive de trasare INOX, Domeniu de măsurare și de trasare: 200mm****Date comandă**

Numărul de comandă	446350 200
GTIN	4045197222312
Clasa articolului	42D

Descriere**Execuție:**

Riglă gradată reglabilă cu un capăt drept și unul teșit în unghi de 90°. Rigla gradată poate fi fixată sigur în orice poziție.

Aplicație:

Prin opritorul de la nivelul piesei se garantează o trasare precisă și rapidă după gradație, precum și trasarea tăieturilor oblice la îmbinări de colț de 45° respectiv 90°.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare și de trasare	0 - 200 mm
Eroare de toleranță	200 μm
Blocare	Șurub de fixare
Grad de trasare	90 grad
Grad de trasare	45 grad
Material	Oțel inoxidabil, INOX
Calibrarea	F8
Tip produs	Riglă de marcare

Servicii

CalibrareRiglă gradată din oțel Lungime maximă 500 mm	026200 500
---	------------

