

**Mitutoyo****Micrometru de exterior mare, Domeniu de măsurare: 600-700mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420810 600-700
GTIN	2050001059987
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

Tijă de măsurare și suprafață de măsurare călite și rectificat; blocare prin intermediul levierului de strângere. Cu limitator de forță. Tambur de măsurare, cromat, antireflexie, cu diviziune de 1/50, gradații și cifre clare și negre.

**4 broșe de măsurare ușor de schimbat care conferă un interval de măsurare de 100 mm la fiecare mărime.**

**Descriere tehnică**

Număr de etaloane de reglare	4
Citire	0,01 mm
Ø tamburului micrometric	21 mm
Număr de palpatoare	4
Greutate	12,4 kg
Ø pivot	8 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Cursă de măsurare a tijei	25 mm
Domeniu de măsurare	600 - 700 mm

Calibrarea	S3
Eroare de toleranță	3 μm
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

### Servicii

Calibrare Micrometre de exterior cu extensii Domeniu de măsurare 600-700 mm	020450 600-700
---	----------------