

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior, Domeniu de măsurare: 0-25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421500 0-25
GTIN	4946368673158
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Micrometru digital de exterior cu structură compactă. Afișaj LCD foarte de mare (7,5 mm).
Suprafețe de măsurare armate cu carbură.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Descriere tehnică

Pasul tijei	0,5 mm
Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare	0 - 25 mm
Eroare de toleranță	3 μm
Citire	0,001 mm
Calibrarea	B1
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă

Tip produs

Micrometru de exterior

ServiciiCalibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare
Domeniu de măsurare maxim 25 mm

022000 25

Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de
setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm

022010 100

Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357

081560 357