

Hartig

**Micrometru de exterior de precizie cu cursă de măsurare a tije de 50 mm,  
Domeniu de măsurare: 0-50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	420900 0-50
GTIN	4250099609189
Clasa articolului	46P

**Descriere****Execuție:**

Potcoavă, robustă, din fontă cu grafit nodular, vopsită cu efect de lovitură de ciocan cu protecție termică a mâinii, cuplaj cu fricțiune și dispozitiv de blocare. Suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie, armate cu carbură. Precizie mai ridicată decât cea conform DIN 863.

**Avantaj:**

Cursă de măsurare a tije 50 mm, ideală pentru intervale de măsurare mari. Citire directă 1/100 mm pe tamburul mare gradat.

**Livrare:**

Fără etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Ø pivot	8 mm
Pasul tamburului micrometric	1/100 mm
Domeniu de măsurare	0 - 50 mm
Ø tamburului micrometric	24 mm
Citire	0,01 mm
Calibrarea	B1
Eroare de toleranță	3 µm
Standard	Normă de fabricație

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022000 100
Calibrare DAkkS Micrometru exterior fără dimensiunea de setare Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022010 100