

HOLEX®
DNMG 110404 Set cu 10 bucăți, Categorie: HBX020

Date comandă

Numărul de comandă	250802 HBX020
GTIN	4045197822352
Clasa articolului	22D

Descriere

DNMG 110404 Set cu 10 bucăți HBX020 Categorie: HBX020

Sfârâmător de așchii: PM

 Adâncime de tăiere a_p : 1 - 5 mm

 Avans f : 0,1 - 0,5 mm/rot

 Viteză de așchiere v_c Aplicație principală: 80 - 300 m/min

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Avans f	0,1 - 0,5 mm/rot
Categorie	HBX020
Adâncime de tăiere a_p	1 - 5 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	80 - 300 m/min
Aplicația principală	P

Sfârâmător de așchii	PM
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Carbură
Serie	Bară pentru strunjire interioară
Serie	Cuțite de strunjire eco-QT/eco
Serie	Cuțit de strunjit
Serie	Cuțite de strunjire QuickTurn
Serie	Cap de filetat
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DNMG 110404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Disponerea plăcuțelor amovibile	neutru