



## Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 18X100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	375335 18X100
GTIN	4020772087371
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

#### Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

### Descriere tehnică

Înălțime k	10 mm
Lungime filet b	65 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	18 mm
Lățime îngustă cursor a	17,7 mm
Lățime cursor e	28 mm

Filet G	M16
Lungime L	100 mm
Tip	797
Romb	da
Tip produs	Șurub pentru canale