



Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 22X80mm



Date comandă

Numărul de comandă	375335 22X80
GTIN	4020772086794
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

Descriere tehnică

Lățime îngustă cursor a	21,7 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	22 mm
Lungime filet b	55 mm
Lățime cursor e	35 mm
Înălțime k	14 mm

Filet G	M20
Lungime L	80 mm
Tip	797
Romb	da
Tip produs	Șurub pentru canale