



Șurub T cu cap rombic, Dimensiunea nominală a canalelor în T×lungime L: 14X80mm



Date comandă

Numărul de comandă	375335 14X80
GTIN	4020772087319
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Forjat în matriță
- Canale T frezate, filet rulat.
- Călite în clasa de rezistență 10.9.

Aplicație:

Pe mesele mașinilor mari pentru care reglarea ulterioară a unui post de strângere este mai ușoară. Șurubul de strângere este montat de sus în canalul în T.

Descriere tehnică

Lățime cursor e	22 mm
Dimensiunea nominală a canalelor în T	14 mm
Înălțime k	8 mm
Lățime îngustă cursor a	13,7 mm
Lungime filet b	55 mm

Filet G	M12
Lungime L	80 mm
Tip	797
Romb	da
Tip produs	Șurub pentru canale