



Stand de măsurare articulată, Rază de acțiune: 120mm



Date comandă

Numărul de comandă	359680 120
GTIN	7290003243136
Clasa articolului	38D

Descriere

Execuție:

- **Blocaj central mecanic, reglabil fără trepte, pentru toate articulațiile.**
- **Lungimea cozii = 40 mm pentru prinderea directă.**
- **Prindere pentru ceasuri comparatoare cu Ø cozii de 8 mm sau prismă.**

Descriere tehnică

Rază de acțiune	120 mm
Greutate	0,35 kg
Culoarea	negru
Lungimea totală	128,5 mm
Pentru ceasuri comparatoare cu Ø cozii	8 mm
Lungimea tijei de prindere	40 mm
Ø tijei de prindere	8 mm
Tip produs	Stand de măsurare

Accesorii

Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 13,5 mm Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă 0,4/29 mm

436341 0,4/29

Aparat de măsurat cu levier Lungime tijă palpatoare 13,5 mm Domeniu de măsurare pe direcție / Ø carcasă 0,4/40 mm

436341 0,4/40