

Garant**ZeroClamp Bolț de pretensionare cu filet interior, Tip: 18M16/138****Date comandă**

Numărul de comandă	360025 18M16/138
GTIN	4045197608055
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu filet interior, inclusiv știft filetat recomandat. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Descriere tehnică

Filet M ₁ exterior	M16
Filet M ₂ exterior	M12
Ø de centrare D	18 mm
Recomandat pentru Ø capului de strângere	138 mm

Serie	ZeroClamp
Toleranță Ø exterior	k6
Tip produs	Bolțuri de pretensionare