

**Garant****Echer de precizie călit, model plat inoxidabil, precizie 00, Lungimea tijei: 100X70mm****Date comandă**

Numărul de comandă	450010 100X70
GTIN	4045197443953
Clasa articolului	41G

**Descriere****Execuție:**

**Precizie maximă.** Cu două muchii de măsurare foarte precise, în formă de pană, pe brațul lung. Complet călite și detensionate. Muchii rectificat și lepuite, părți plate rectificat.

**Aplicație:**

Pentru lucrări de verificare folosind metoda fantei de lumină.

**Descriere tehnică**

Secțiune transversală a brațelor	20x5 mm
Lungimea brațului scurt	70 mm
Rectangularitate	0,003 mm
Lungimea brațului lung	100 mm
Standard	DIN 875/00
Material	Oțel inoxidabil, INOX

Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F1
Tip produs	Echer de precizie

## Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100