

**Set de sârme pentru măsurarea filetului, Ø sârmei: 0,250mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422490 0,250
GTIN	2050001063496
Clasa articolului	46P

**Descriere****Execuție:**

Sârmele de măsurare a filetului sunt călite și lepuite cu precizie, suportul este cromat mat. Un inel de distanțare în orificiul suport asigură fixarea și posibilitatea de rotire pe tija de măsurat.

**Aplicație:**

Pentru determinarea Ø flancurilor fileturilor exterioare conform metodei celor trei sârme, în asociație cu micrometrul extern sau cu un banc de măsurare a lungimilor.

**Livrare:**

Un set este format din câte un suport cu o sârmă de măsurare și un suport cu două sârme de măsurare într-o cutie din plastic.

**Notă:**

**La efectuarea comenzii vă rugăm să indicați obligatoriu Ø tije de măsurare (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

**Descriere tehnică**

Pentru pas al filetului P	0,4
Ø sârmei	0,25 mm
Pentru filet	M2 / M2,3
Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1	2,145 / 2,444 mm

Eroare de toleranță	±1 μm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L16
Tip produs	Sârmă de măsurare a filetului
Pentru Ø pivot	6,35 mm
Pentru Ø pivot	6,5 mm
Pentru Ø pivot	6,8 mm
Pentru Ø pivot	7,5 mm
Pentru Ø pivot	8 mm

## Servicii

Calibrare Sârmă de măsurare a filetului Tip GMD	028900 GMD
Calibrare DAKK Sârmă de măsurare a filetului Tip GMD	028910 GMD