

**Mitutoyo****Micrometru de exterior cu palpatoare - nicovale prismatice în V, Domeniu de măsurare: 25-40mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422300 25-40
GTIN	4946368009988
Clasa articolului	44A

**Descriere****Execuție:**

**Cu palpatoare- nicovale în formă de prismă pentru măsurarea pieselor triunghiulare sau pentagonale.** Etrier de măsurare lăcuit. Pasul tije este corectat în funcție de unghiul prisme.

**Triunghiular** cu un unghi al prisme de 60°.

**Aplicație:**

Pentru măsurarea **sculelor cu 3 sau 5 tăișuri** (freze, alezoare).

**Livrare:**

Inclusiv etalon de reglare.

**Descriere tehnică**

Ø tamburului micrometric	18 mm
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Ø pivot	6,35 mm
Domeniu de măsurare	25 - 40 mm
Unghiul prisme	60 (triunghiular) grad
Citare	0,01 mm
Calibrarea	B8
Standard	DIN 863

Tehnică de măsurare	analogic
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

## Servicii

Calibrare Micrometru de exterior pentru flancurile de filet, inclusiv setarea dimensiunii Dimensiunea nominală maximă 100 mm	022320 100
--	------------