

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 75X50mm****Date comandă**

Numărul de comandă	451040 75X50
GTIN	4045197444172
Clasa articolului	41G

Descriere**Execuție:**

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Livrare în cutie din plastic.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descriere tehnică

Rectangularitate	0,014 mm
Secțiune transversală a brațelor	15×4 mm
Lungimea tijei	75×50 mm
Calibrarea	F1
Standard	DIN 875
Precizia	1

Material	Oțel inoxidabil, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Echer cu talpă

Servicii

Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm	025010 750
CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 100 mm	025000 100

Accesorii

Cutie din lemn pentru lungimea tijei 75X50 mm	451600 75X50
---	--------------