

**Set de sârme pentru măsurarea filetului, Ø sârmei: 0,290mm****Date comandă**

Numărul de comandă	422490 0,290
GTIN	2050001063502
Clasa articolului	46P

Descriere**Execuție:**

Sârmele de măsurare a filetului sunt călite și lepuite cu precizie, suportul este cromat mat. Un inel de distanțare în orificiul suport asigură fixarea și posibilitatea de rotire pe tija de măsurat.

Aplicație:

Pentru determinarea Ø flancurilor fileturilor exterioare conform metodei celor trei sârme, în asociație cu micrometrul extern sau cu un banc de măsurare a lungimilor.

Livrare:

Un set este format din câte un suport cu o sârmă de măsurare și un suport cu două sârme de măsurare într-o cutie din plastic.

Notă:

La efectuarea comenzii vă rugăm să indicați obligatoriu Ø tije de măsurare (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).

Descriere tehnică

Pentru filet	M2,6 / M3
Ø sârmei	0,29 mm
Pentru pas al filetului P	0,45 / 0,5
Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1	2,789 / 3,113 mm

Eroare de toleranță	±1 μm
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	L16
Tip produs	Sârmă de măsurare a filetului
Pentru Ø pivot	6,35 mm
Pentru Ø pivot	6,5 mm
Pentru Ø pivot	6,8 mm
Pentru Ø pivot	7,5 mm
Pentru Ø pivot	8 mm

Servicii

Calibrare DAkkSSârmă de măsurare a filetului Tip GMD	028910 GMD
CalibrareSârmă de măsurare a filetului Tip GMD	028900 GMD