

Garant**Echer cu talpă inoxidabil, precizie 1, Lungimea tijei: 150X100mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 451040 150X100 |
| GTIN | 4045197444196 |
| Clasa articolului | 41G |

Descriere**Execuție:**

Muchii și părți plate rectificat cu precizie. Suprafețe supuse verificării fin rectificat. Echer din oțel inoxidabil, complet călit și detensionat. Livrare în cutie din plastic.

Aplicație:

Pentru control și lucrări foarte precise.

Precizie:

DIN 875 / 1 – Toleranța la unghi de ex. la Ref. 100×70 = 0,015 mm.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------------|------------|
| Rectangularitate | 0,018 mm |
| Secțiune transversală a brațelor | 30×6 mm |
| Lungimea tijei | 150×100 mm |
| Calibrarea | F1 |
| Standard | DIN 875 |
| Precizia | 1 |

| | |
|--------------------|-----------------------|
| Material | Oțel inoxidabil, INOX |
| Toate componentele | călit |
| Ambalaj | Cutie stabilă |
| Tip produs | Echer cu talpă |

Servicii

| | |
|--|------------|
| CalibrareEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 300 mm | 025000 300 |
| Calibrare DAkkSEcher plat, cu talpă și de precizie Lungimea maximă a brațului 750 mm | 025010 750 |

Accesorii

| | |
|---|----------------|
| Cutie din lemn pentru lungimea tijei 150X100 mm | 451600 150X100 |
|---|----------------|