

Garant**ZeroClamp Consolă cu măsură fixă 200, Tip: 12814****Date comandă**

Numărul de comandă	360031 12814
GTIN	4045197416063
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

Cu 2 flanșe de strângere. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

Adaptat pentru:

Pentru plăci de bază măsură fixă 200.

Livrare:

Fișă de legătură și bolț de pretensionare Cod 360025 Ref. 18M16.

Accesorii opționale:

Cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10241 și Ref.10003.

Notă:

Consolele cu flanșă de strângere cu Ø 138 mm pot fi livrate, la cerere, și cu flanșe de strângere cu autoblocare!

Descriere tehnică

Înălțime structură H	100 mm
Număr de bolțuri de pretensionare	2
Tip	12814
Ø capului de strângere	120 mm
Serie	ZeroClamp
Tip produs	Consolă

Accesorii

ZeroClamp Cuplaj rapid Tip 10003	360019 10003
----------------------------------	--------------