

Mitutoyo**Micrometru digital de exterior pentru măsurarea canalelor, Domeniu de măsurare: 50-75mm****Date comandă**

Numărul de comandă	421640 50-75
GTIN	4946368508016
Clasa articolului	44A

Descriere**Execuție:**

Afișare digitală clară (înălțime 7,5 mm) a valorilor măsurate, permite citirea rapidă și fără erori. Citire suplimentară cu vernier. Suprafețe de măsurare din carbură, sinterizate și lepuite cu precizie, tijă de măsurare călită și rectificată. Blocare cu șurub de strângere. Forța de măsurare când se utilizează limitatorul de forță 5 – 10 N.

Livrare:

De la Ref. 25–50 inclusiv 1 etalon de reglare. Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. 357.

Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 497445.

Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	50 - 75 mm
Calibrarea	B2
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 357
Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Interfață	Interfață Digimatic
Interfață	Interfață Digimatic

Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Micrometru de exterior

Servicii

Calibrare Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022040 100
Calibrare DAkkS Micrometru de exterior, inclusiv setarea dimensiunii Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022050 100

Accesorii

Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D2	497445 D2
Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Emițător Tip S16E	498966 S16E
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Etalon de reglare Lungimea totală 50 mm	421100 50
Celulă buton / baterie specială Tip de baterii 357	081560 357
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip D1	497445 D1
Cablu de conectare cu tasta funcției Data Tip USB2	497445 USB2