

**Set de sârme pentru măsurarea filetului, Ø sârmei: 1,350mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 422490 1,350  |
| GTIN               | 2050001063564 |
| Clasa articolului  | 46P           |

**Descriere****Execuție:**

Sârmele de măsurare a filetului sunt călite și lepuite cu precizie, suportul este cromat mat. Un inel de distanțare în orificiul suport asigură fixarea și posibilitatea de rotire pe tija de măsurat.

**Aplicație:**

Pentru determinarea Ø flancurilor fileturilor exterioare conform metodei celor trei sârme, în asociație cu micrometrul extern sau cu un banc de măsurare a lungimilor.

**Livrare:**

Un set este format din câte un suport cu o sârmă de măsurare și un suport cu două sârme de măsurare într-o cutie din plastic.

**Notă:**

**La efectuarea comenzii vă rugăm să indicați obligatoriu Ø tije de măsurare (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).**

**Descriere tehnică**

|  |           |
|--|-----------|
| Pentru pas al filetului P                      | 2         |
| Pentru filet                                   | M14       |
| Ø sârmei                                       | 1,35 mm   |
| Etalon de verificare M conform DIN 13 Partea 1 | 15,021 mm |

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Eroare de toleranță | ±1 μm                         |
| Ambalaj             | Cutie stabilă                 |
| Calibrarea          | L16                           |
| Tip produs          | Sârmă de măsurare a filetului |
| Pentru Ø pivot      | 6,35 mm                       |
| Pentru Ø pivot      | 6,5 mm                        |
| Pentru Ø pivot      | 6,8 mm                        |
| Pentru Ø pivot      | 7,5 mm                        |
| Pentru Ø pivot      | 8 mm                          |

## Servicii

|  |            |
|--|------------|
| Calibrare Sârmă de măsurare a filetului Tip GMD      | 028900 GMD |
| Calibrare DAKK Sârmă de măsurare a filetului Tip GMD | 028910 GMD |