

**Garant**
**Bac prin tragere, Lățimea bacurilor: 26DUO mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	360084 26DUO
GTIN	4045197482099
Clasa articolului	310

**Descriere**
**Aplicație:**

Măsurile fixe variabile posibile datorită grinzilor de susținere în cruce.

**Adaptat pentru :**

Grindă de susținere Cod 360080.

**Notă:**

Se folosesc pentru grinzi de susținere începând cu Rev. 3 (consultați figura)! Lățimea punții de pe grinzi pentru fixare multiplă nu trebuie să depășească 5 mm.

Forța de strângere: 5 kN

Forța de strângere: 10 kN

Forța de strângere: 15 kN

Forța de strângere: 20 kN

Moment: 6 Nm

Moment: 8 Nm

**Descriere tehnică**

Moment	6 Nm
Moment	8 Nm
Moment	10 Nm
Moment	14 Nm

Forța de strângere	5 kN
Forța de strângere	10 kN
Forța de strângere	15 kN
Forța de strângere	20 kN
Lățimea bacurilor	26 mm
Cursă max.	3 mm
Șurub de strângere SW	6 mm
Șurub de aripă SW <sub>1</sub>	4 mm
Tip produs	Bacuri de menhină