

**Garant****ZeroClamp Flanșă de strângere, Tip: 138-SET****Date comandă**

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Numărul de comandă | 360040 138-SET |
| GTIN               | 4045197694720  |
| Clasa articolului  | 310            |

**Descriere****Execuție:**

Toate componentele sunt din oțel inoxidabil și rezistent la coroziune. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este o funcție importantă pentru sistemele moderne de producție, în special în producția automatizată. Datorită unei interfețe speciale de contact, asigură o precizie precisă și fiabilă a repetării punctului zero. Forța de strângere pneumatică a sistemului menține piesele de prelucrat în poziția dorită, astfel încât o schimbare rapidă și precisă a piesei de prelucrat să fie posibilă fără re poziționare. Acest lucru reduce efortul de echipare și crește productivitatea. Tensiunea punctului zero a sistemului GARANT ZeroClamp este esențială pentru procese de fabricație eficiente. Aflați mai multe despre tehnologia inovatoare GARANT ZeroClamp și optimizați-vă producția.

**Aplicație:**

Pentru montare individuală în dispozitive de pretensionare.

**Livrare:**

Câte 4 plăci de strângere.  
10 × piese de legătură pentru conducta de aer.  
1,5 m conductă de aer.  
1 × cuplaj rapid Cod 360019 Ref. 10003.  
1 × niplu (recomandat pentru cuplaj rapid).

**Notă:**

Desene resp. instrucțiuni de montaj pentru configurarea unui sistem de strângere propriu sunt incluse în livrare. Pentru umplerea canalelor frezate se poate folosi, de exemplu, o rășină din 2 componente.

## Descriere tehnică

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Ø capului de strângere d    | 138 mm             |
| Gaură indexare existentă    | nu                 |
| Cap de strângere Cod 360040 | 138                |
| Serie                       | ZeroClamp          |
| Tip produs                  | Placă de strângere |

## Accesorii

|  |            |
|--|------------|
| Set de etanșare Pentru Ø cap de strângere 138 mm | 360044 138 |
|--|------------|