



Raportor universal digital de precizie, Lungimea șinei: 180mm



Date comandă

Numărul de comandă	454005 180
GTIN	4045197294661
Clasa articolului	46R

Descriere

Execuție:

Pentru măsurarea simplă a unghiurilor la piese. Poate fi utilizat cu un șubler sau cu o coloană verticală. Montaj foarte simplu pe șubler prin două șuruburi de fixare. Datorită suportului pătrat poate fi folosit la coloanele de măsurare sau la aparatele de trasare.

Livrare:

Inclusiv suport pătrat pentru fixare pe coloane verticale, 2baterii Cod081561 Ref.LR3.

Descriere tehnică

Lungimea șinei	180 mm
Citire comutabilă	1 minut sau 0,01°
Eroare de toleranță	±5 minut sexagesimal
Greutate	150 g
Lungime riglă de măsurare	35 mm
Domeniu de măsurare	180 grad
Cod produs baterii/acumulatoare conținute	081560 CR2032

Număr de baterii incluse	1
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	Normă de fabricație
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	F4
Tip produs	Raportor

Servicii

CalibrareRaportor universal Tip UNI	025710 UNI
-------------------------------------	------------

Accesorii

Baterii alcaline cu mangan Dimensiune internațională LR3	081561 LR3
--	------------