


**Pană rectificată, Dimensiunea canalelor b1 utilajului: 10mm****Date comandă**

Numărul de comandă	375365 10
GTIN	4020772071554
Clasa articolului	35A

Descriere**Execuție:**

Toate suprafețele de montaj sunt rectificate de precizie, prin care se obțin timpi reduși de aliniere a dispozitivelor, menghinelor pentru mașini sau capetelor de divizare, care pot fi reglate paralel pe canalele meselor mașinilor-unelte. Prin urmare, ceasul comparator nu mai este necesar.

Aplicație:

Penele se fixează cu șuruburi în perechi în canalele de pană, cu o lățime de 20 mm ale dispozitivelor. Prin schimbarea penelor, la fiecare dispozitiv **se poate lucra cu lățimi diferite de canale** la mai multe mașini.

Material:

Oțel C 15, cementat.

Precizie:

Dimensiune b = Ajustaj h6.

Notă:

Ref. 20 a se vedea Cod 375370.

Descriere tehnică

Lungime	22 mm
Dimensiunea canalelor b ₂ dispozitivului	20 mm
Dimensiunea canalelor b ₁ utilajului	10 mm
Pentru șuruburi DIN 84, DIN 912	M6×10

Înălțime H	10 mm
Tip	6322A
Tip produs	Piuliță T