



## Raportor universal digital, Lungimea șinei: 150mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 454000 150    |
| GTIN               | 4045197294654 |
| Clasa articolului  | 46R           |

### Descriere

#### Execuție:

Raportor universal digital.

- **Afișaj la alegere în grade unghiulare sau în minute unghiulare.**
- **Ajustare simplă prin puncte de referință fixe.**
- **Rigla cu șină se poate deplasa și bloca pe toată lungimea.**
- **Reglare de precizie pentru ajustarea exactă a măsurării unghiurilor alese.**
- **Preset: Reglarea preliminară a unghiurilor alese, de ex., pentru măsurători de toleranță.**
- **Data/Hold: Memorarea (reținerea) sau transmiterea valorii afișate.**
- **Inversarea direcției de măsurare.**
- **Punere la zero în orice poziție.**

#### Livrare:

Inclusiv 1 baterie Cod 081560 Ref. CR2032.

#### Accesorii opționale:

Echer suplimentar Cod 453600 și cablu de date Cod 497080.

#### Piese de schimb:

Riglă de măsurare Cod 453510.

### Descriere tehnică

|                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| Lungimea șinei                  | 150 mm               |
| Citire comutabilă               | 1 minut sau 0,01°    |
| Durata de viață a bateriei cca. | 2000 h               |
| Eroare de toleranță             | ±2 minut sexagesimal |

|                                           |                       |
|-------------------------------------------|-----------------------|
| Domeniu de măsurare                       | -360 - 360 grad       |
| Acuratețe la repetare                     | 1 minut sexagesimal   |
| Cod produs baterii/acumulatoare conținute | 081560 CR2032         |
| Număr de baterii incluse                  | 1                     |
| Alimentare cu energie                     | Cu baterii            |
| Standard                                  | Normă de fabricație   |
| Interfață                                 | Interfață Digimatic   |
| Interfață                                 | Interfață USB         |
| Tehnică de măsurare                       | digital               |
| Material                                  | Oțel inoxidabil, INOX |
| Toate componentele                        | călit                 |
| Ambalaj                                   | Cutie stabilă         |
| Calibrarea                                | F4                    |
| Tip produs                                | Raportor              |

## Servicii

|                                     |            |
|-------------------------------------|------------|
| CalibrareRaportor universal Tip UNI | 025710 UNI |
|-------------------------------------|------------|

## Accesorii

|                                                                |               |
|----------------------------------------------------------------|---------------|
| Emițător Tip S1                                                | 498966 S1     |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip USB2              | 497100 USB2   |
| Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032          | 081560 CR2032 |
| Șină de schimb, lățimea canalului 2,5 mm Lungimea șinei 150 mm | 453510 150    |
| Cablu de conectare Tip USB2                                    | 497080 USB2   |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D2                | 497100 D2     |
| Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip            | 498975        |
| Cablu de conectare Tip D2                                      | 497080 D2     |
| Echer suplimentar                                              | 453600        |

|                                                 |           |
|-------------------------------------------------|-----------|
| Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip   | 498965    |
| Cablu de conectarecu tasta funcției Data Tip D1 | 497100 D1 |
| Cablu de conectare Tip D1                       | 497080 D1 |