

Mitutoyo**Micrometru tampon, Domeniu de măsurare (cursă): 0-25/Fmm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 426200 0-25/F |
| GTIN | 4946368023151 |
| Clasa articolului | 44A |

Descriere**Execuție:**

Tijă călită complet și tambur micrometric cromat, antireflexie. Tijă **fixă (non-rotativă)**, cu suprafață de contact din carbură și limitator de cuplu. Pentru verificarea unui material cu suprafață fragilă, sensibilă.

Aplicație:

Pentru montarea pe mașini, aparate, dispozitive, instalații de măsurare etc. ca opritor reglabil pentru standul de măsurare.

Notă:

Mărimi speciale disponibile la cerere.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|---------------------|
| Ø pivot | 8 mm |
| Ø tije de prindere | 12 mm |
| Ø tamburului micrometric | 18 mm |
| Lungimea totală | 125 mm |
| Lungimea tije de prindere | 10 mm |
| Citare | 0,01 mm |
| Eroare de toleranță | 0,003 mm |
| Standard | Normă de fabricație |
| Pasul tamburului micrometric | 1/50 mm |
| Tehnică de măsurare | analogic |

| | |
|------------|-------------------|
| Calibrarea | B3 |
| Tip produs | Micrometru tampon |

Servicii

| | |
|---|-----------|
| Calibrare Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 25 mm | 022280 25 |
| Calibrare DAkkS Micrometru tampon Domeniu de măsurare maxim 50 mm | 022290 50 |