



Polizor unghiular compact, Tip: AGV13-125X



Date comandă

| | |
|--------------------|-------------------|
| Numărul de comandă | 077131 AGV13-125X |
| GTIN | 4002395140794 |
| Clasa articolului | 03M |

Descriere

Execuție:

MILWAUKEE Polizor unghiular pentru o singură mână Ø 125 mm. Polizoare unghiulare plate, puternice, cu adâncime de tăiere mare datorită formei compacte a cutiei de viteze metalice.

- **Cablu de rețea 4 m.**
- **Blocaj al axului pentru înlocuirea rapidă a discului.**
- **Reglare rapidă a elementului de protecție.**
- **Protecție împotriva repornirii automate.**

Polizor unghiular 1250 W / 125 mm, **formă constructivă scurtă**, cu Softstart, protecție la suprasarcină, **funcție Anti-Kick-Back** și **întrerupător de siguranță cu suprafață mare**. Înlocuire fără scule a discurilor, prin sistemul integrat de schimbare rapidă **FIXTEC**. Mâner antivibrații (AVS).

Livrare:

Mâner, apărătoare, piuliță de strângere.

Notă:

Toate polizoarele unghiulare compacte cu comutator blocabil sunt fără funcție de siguranță.

Descriere tehnică

| | |
|----------------------------|-------------|
| Particularitate | M14, FIXTEC |
| Ø maxim al discurilor | 125 mm |
| Adâncimea maximă de tăiere | 33 mm |
| Întrerupător de siguranță | da |
| Blocaj contra repornirii | da |

| | |
|----------------------------|--|
| Putere absorbită | 1250 W |
| Stop Kickback | da |
| Denumirea producătorului | AGV13-125XSPDE/ întrerupător de siguranță |
| Vibrație maximă conform EN | 7,8 m/s ² |
| Greutate | 2,3 kg |
| Alimentare cu energie | Alimentare la rețea |
| Turație maximă | 12000 min ⁻¹ |
| Tip produs | Polizor unghiular |

Accesorii

| | |
|-------------------------------------|---------------|
| Piuliță de strângere M14 Tip NUT | 073930 NUT |
| Piuliță de strângere M14 Tip FIXTEC | 073930 FIXTEC |