



Polizor dublu de banc ECO, 230 V, Tip: W150



Date comandă

Numărul de comandă	077502 W150
GTIN	2050001694607
Clasa articolului	03S

Descriere

Execuție:

Polizoare duble de banc monofazice c.a., cu **motor silențios, care nu necesită întreținere.**

Panourile de mari dimensiuni pentru protecția ochilor asigură o protecție ridicată pentru utilizator. Suporturile pentru piesă **pot fi reglate fără scule.**

Protecția împotriva repornirii împiedică repornirea accidentală, după întreruperea curentului.

Livrare:

Cu discuri de polizare corindon normal NK36 și NK60.

Notă:

Discurile de șlefuire recomandate sunt prezentate începând de la Cod 596100 și Cod 568733.

Suportul mașinii recomandat Cod 077513 Ref. DS04 cu placă de adaptare Cod 077515 Ref. ECO.

Putere absorbită: 520 W

Turație maximă: 2900 min⁻¹

Ø discului de rectificat D: 150 mm

Lățimea discului de șlefuit T: 20 - 25 mm

Ø găurii discului de șlefuit H: 32 mm

Greutate: 16 kg

Descriere tehnică

Greutate	16 kg
Denumirea producătorului	W150

Turație maximă	2900 min ⁻¹
Putere absorbită	520 W
Lățimea discului de șlefuit T	20 - 25 mm
Ø găurii discului de șlefuit H	32 mm
Ø discului de rectificat D	150 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Tip produs	Polizor dublu de banc

Accesorii

Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK80	596200 EK80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip C800	596100 C800
Placă adaptoare pentru ECO-DS04 Recomandat pentru ECO	077515 ECO
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK60	596200 EK60
Suportul mașinii Recomandat pentru polizor DS04	077513 DS04
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip EK80	596100 EK80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip C800	596200 C800
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596100 SC80
Scut de protecție pentru ochi pentru Cod 077502 Tip ECO	077509 ECO
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip SC80	596200 SC80
Disc de polizor de banc DxAxH (mm) Tip NK60	596200 NK60