



## Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 125-150mm



### Date comandă

Numărul de comandă	427800 125-150
GTIN	2050001053657
Clasa articolului	43A

### Descriere

#### Execuție:

**Construcție ușoară, în tub rezistent la îndoire.** Tijă de măsurare călită și rectificată în întregime. **Suprafețe de măsurare călite și rectificate semisferic.** Vernier și părțile de citire cromate mat. De la intervalul de măsurare 100 – 125 mm cu izolație termică și levier de blocare.

#### Livrare:

Micrometru în cutie-toc.

### Descriere tehnică

Ø pivot	8 mm
Ø tamburului micrometric	20 mm
Domeniu de măsurare	125 - 150 mm
Citire	0,01 mm
Eroare de toleranță	6 µm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Calibrarea	B10
Tip produs	Micrometru de interior în 2 puncte

### Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior Domeniu de  
măsurare maxim 200 mm

022450 200

CalibrareMicrometru de interior Domeniu de măsurare  
maxim 200 mm

022440 200