

Pereche de bacuri protecție Oțel de cementare 21MnCr5, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	360520 125
GTIN	4250364402941
Clasa articolului	31F

Descriere

Aplicație:

Pentru fabricarea bacurilor profilate.

Lățimea bacurilor b: 125 mm

Înălțimea bacului h: 39,8 mm

Lungimea bacului l: 22 mm

Pentru tip: 125

Recomandat pentru codul de culoare: Basic

Recomandat pentru codul de culoare: Titan

Descriere tehnică

Lungimea bacului l	22 mm
Înălțimea bacului h	39,8 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Basic
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	LC

Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Pentru tip	125
Lățimea bacurilor b	125 mm
Tip produs	Bacuri de menghină