

**WNMG 080408, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	252014 PV720
GTIN	4960664726608
Clasa articolului	25E

**Descriere tehnică**

Sfărâmător de așchii	HQ
Avans $f$	0,07 - 0,3 mm/rot
Adâncime de tăiere $a_p$	0,5 - 2 mm
Viteză de așchiere $v_c$ Aplicație principală	110 - 490 m/min
Rază la colț	0,8 mm
Categorie	PV720
Aplicația principală	P
Condiție de tăiere	continuă
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	WNMG 080408
Numărul de schimbări / tășuri	6

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire