

**DCMT 070204, Categorie: PV720****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 260483 PV720  |
| GTIN               | 4960664726882 |
| Clasa articolului  | 25E           |

**Descriere tehnică**

|   |                    |
|---|--------------------|
| Categorie                                     | PV720              |
| Sfărâmbător de aşchii                         | GK                 |
| Rază la colţ                                  | 0,4 mm             |
| Avans f                                       | 0,1 - 0,3 mm/rot   |
| Adâncime de tăiere $a_p$                      | 0,5 - 3 mm         |
| Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală | 60 - 270 m/min     |
| Aplicația principală                          | P                  |
| Condiție de tăiere                            | continuă           |
| Codificare finisare / degroşare               | Degroşare-finisare |
| Materialul sculei                             | Metaloceramice     |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă                     | DCMT 070204        |
| Numărul de schimbări / tăişuri                | 2                  |

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire