

**DC.T 11T304, Categorie: PV720****Date comandă**

Numărul de comandă	260490 PV720
GTIN	4960664726899
Clasa articolului	25E

Descriere tehnică

Aplicația principală	P
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 3 mm
Condiție de tăiere	continuă
Categorie	PV720
Rază la colț	0,4 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	60 - 270 m/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Sfărâmător de așchii	GK
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Materialul sculei	Metalceramice
Cod ISO Plăcuță amovibilă	DCMT 11T304
Numărul de schimbări / tășuri	2

Toleranță

M

Tip produs

Plăcuță amovibilă pentru strunjire