



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 225-250mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 225-250
GTIN	2050001048523
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Dimensiune a	0,5 mm
Adâncime standard de măsurare	115 mm

Domeniu de măsurare	225 - 250 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	265 mm
Eroare de toleranță	0,008 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 300 mm	022500 300
---	------------

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 225 mm	484030 225
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 240 mm	484030 240
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150