



## Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 1



### Date comandă

Numărul de comandă	376510 1
GTIN	4020772007805
Clasa articolului	35A

### Descriere

#### Execuție:

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereți și pentru construcții sudate.

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**
- **Dispozitiv de siguranță pentru șurubul de fixare prin apăsare.**
- **Protecție pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranță fără posibilitate de angrenare.**

#### Aplicație:

**Pentru strângerea și eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie** sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

### Descriere tehnică

Forță de fixare P2	1100 N
Lungimea totală	61 mm

Ø găurii d	4,5 mm
Înălțimea totală	109 mm
Distanța dintre găuri e	16 mm
Șurub de strângere	M5×30 mm
Forță de fixare P1	600 N
Tip	6802J
Înălțimea de strângere H	23,5 - 25 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere verticală