



Micrometru de interior XT, Domeniu de măsurare: 80-100mm



Date comandă

Numărul de comandă	428500 80-100
GTIN	5051102084844
Clasa articolului	46B

Descriere

Execuție:

Micrometre de interior în 3 puncte **XT**. Tijă de măsurare călită și rectificată. Tambur micrometric cu gradații negre, toate părțile de citire cromate. Limitator al cuplei de frecare pentru o forță de măsurare uniformă. Toate dispozitivele sunt prevăzute cu număr de serie și certificat de etalonare. Pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref. 12,5 – 16. Micrometre de interior pentru precizie maximă. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref. 12,5 cu vârfuri din carbură.

Aplicație:

Găuri înfundate și străpunse, muchii de centrare.

Accesorii opționale:

Calibre-inel Cod 484030, prelungitor Cod 428510.

Piese de schimb:

Capete de măsurare Cod 428605.

Descriere tehnică

Adâncime standard de măsurare	100 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	250 mm

Domeniu de măsurare	80 - 100 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200
CalibrareMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100

Accesorii

Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90
Cap de măsurat de schimb XT Domeniu de măsurare 80-100 mm	428605 80-100
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Set de bacuri de măsurare3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428745 80-100
Set de arcuri de întoarcere3 buc. Domeniu de măsurare 80-100 mm	428746 80-100