



Dispozitiv de fixare verticală cu talpă verticală, Tip: 5



Date comandă

Numărul de comandă	376510 5
GTIN	4020772007850
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

Cu picior perpendicular pentru fixarea pe pereți și pentru construcții sudate.

- **Structură compactă datorită noului mâner.**
- **Mâner ergonomic format din 2 componente cu confort sporit la utilizare datorită zonei mărite pentru mână.**
- **Dispozitiv de siguranță pentru șurubul de fixare prin apăsare.**
- **Protecție pentru degete asigurată de elementul de prindere de siguranță fără posibilitate de angrenare.**

Aplicație:

Pentru strângerea și eliberarea rapidă la fabricarea pieselor în serie sau pentru montarea dispozitivelor speciale de strângere. Recomandat pentru prindere la găurire, alezare, rectificare, îndoire, sudare, montare etc.

Descriere tehnică

Forță de fixare P2	5000 N
Forță de fixare P1	3000 N

Ø găurii d	8,5 mm
Distanța dintre găuri e	45 mm
Înălțimea totală	301 mm
Șurub de strângere	M12×80 mm
Lungimea totală	195 mm
Tip	6802J
Înălțimea de strângere H	66 mm
Tip produs	Dispozitiv cu strângere verticală