

HOLEX**Riglă de precizie brunată, în husă, Lungime: 100mm****Date comandă**

Numărul de comandă	460100 100
GTIN	4045197206510
Clasa articolului	42G

Descriere**Execuție:**

Muchie de măsurare foarte precisă călită, rectificată și lepuită cu mare precizie. Secțiune transversală în formă de pană cu vârf ascuțit pentru verificare în colțuri, canale, degajări etc. Cu mâner izolator din plastic de protecție împotriva căldurii mâinii.

Din oțel special patinat-detensionat, ambele teșituri sunt brunate (antireflexie).

Notă:

Toleranța față de liniaritate a muchiei de măsurare se situează între $\pm 15^\circ$ față de planul de simetrie.

Descriere tehnică

Toleranța de liniaritate a muchiei de măsurare	0,002 mm
Lungime	100 mm
Standard	DIN 874
Material	Oțel special îmbătrânit
Suprafață teșitură	brunat (antireflexie)
Ambalaj	Husă
Calibrarea	F6
Tip produs	Riglă de precizie cu muchie fină

Servicii

CalibrareRiglă de precizie Lungime maximă 200 mm	026000 200
--	------------

Calibrare DAkkSRiglă de precizie Lungime maximă 500
mm

026010 500