



## Micrometru digital de interior pentru măsurare rapidă XTL, Domeniu de măsurare: 80-100mm



### Date comandă

Numărul de comandă	428760 80-100
GTIN	2050001706508
Clasa articolului	46B

### Descriere

#### Execuție:

**Micrometre digitale de interior pentru măsurare rapidă în 3 puncte** pentru măsurarea găurilor înfundate de la Ref 12,5–16. Palpatoare fixe de măsurare din carbură, de la Ref 12,5–16 cu vârful din carbură. Citire pe afișaj digital mare, cu contrast puternic. Măsurare sigură, fără erori, fără vernier. Recomandat în special pentru măsurarea verticală a alezajelor.

#### Funcționare:

- Comutare mm/inch.
- Reglarea a 2 valori presetate.
- Pornire/Oprire tastă de memorare a valorilor.

#### Livrare:

Levier de măsurare, cap micrometric cu certificat de etalonare UKAS, 1 baterie cod 081560 Ref CR2032.

#### Accesorii opționale:

Cablu de date Cod 498950, (de la Ref. 20), Cod 498951, (până la Ref. 20), calibre inel Cod 484030, prelungitoare Cod 428510.

### Descriere tehnică

Domeniu de măsurare	80 - 100 mm
Adâncime de măsurare cu prelungitor	235 mm
Adâncime standard de măsurare	85 mm
Citire	0,001 mm
Dimensiune a	0,5 mm

Eroare de toleranță	0,005 mm
Număr de baterii incluse	1
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Alimentare cu energie	Cu baterii
Standard	DIN 863
Citire comutabilă	mm / inch
Interfață	Interfață RS232C
Interfață	Interfață USB
Tehnică de măsurare	digital
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru în 3 puncte

## Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100 mm	022500 100
Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm	022510 200

## Accesorii

Celulă buton / baterie specială Tip de baterii CR2032	081560 CR2032
Cablu de conectare Duplex Tip 2	498950 2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 100 mm	484030 100
Prelungitor pentru micrometrele de interior Tip 5/150	428510 5/150
Multi-receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498975
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 95 mm	484030 95
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 85 mm	484030 85
Cablu de conectare Duplex Tip USB2	498950 USB2
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 90 mm	484030 90

Receptor / interfață pentru tastatură USB Tip	498965
Calibru-inelDIN 2250 C Ø nominal 80 mm	484030 80