

**Bac 20 mm, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125****Date comandă**

Numărul de comandă	361227 125
GTIN	4250364400763
Clasa articolului	34A

Descriere**Aplicație:**

Suprafețe de strângere acoperite pentru valori ridicate de frecare, forță de fixare mărită cu cel puțin factor 2
(duritate de comparare 80 HRC).

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 și Centro Grip 361180.

Descriere tehnică

Înălțime h_1	45 mm
Lățime b_1	20 mm
Pentru tip	125
Lungimea bacului l	62 mm
Înălțime h_2	14 mm
c_1	39 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex

Lățimea bacurilor b	96 mm
Gamă de prindere S1	9 – 75 / 19 – 172 mm
l_1	4 mm
c	12 mm
Înălțimea bacului h	50 mm
Tip produs	Bacuri de menhină