



Dispozitiv de strângere cu articulație vertical, Tip: 2



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 376820 2 |
| GTIN | 4020772008642 |
| Clasa articolului | 35A |

Descriere

Execuție:

- Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.
- Autoblocarea împiedică deschiderea.
- Nit din oțel inoxidabil.
- Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
- Dispozitivele sunt galvanizate.
- Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
- Bucșe din lagăr cementate.
- Locaș de lagăr uns.
- Cârlig călit.

Complet cu contrasuport.

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

- Structură compactă datorită noului mâner.
- Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Descriere tehnică

| | |
|--|--|
| Interval de reglaj al cârligului de tensionare c | 5 - 28 mm |
| Ø găurii d | 5,2 mm |
| Forța de fixare P (cursă) | 1600 N |
| Distanța dintre găuri f | 19,5 - 23,5 mm |
| Distanța dintre găuri e | 13 mm |
| Înălțimea de strângere h | 12 mm |
| Înălțimea totală H | 47 mm |
| Lungimea totală L | 91 mm |
| Tip | 6848VJ |
| Tip produs | Dispozitiv de strângere cu articulație |