



Dispozitiv de strângere cu articulație vertical, Tip: 3



Date comandă

Numărul de comandă	376820 3
GTIN	4020772008659
Clasa articolului	35A

Descriere

Execuție:

- Dispozitiv cu strângere rapidă cu pârghie pentru transmisie cu articulație.
- Autoblocarea împiedică deschiderea.
- Nit din oțel inoxidabil.
- Mâner din plastic rezistent la uleiuri.
- Dispozitivele sunt galvanizate.
- Cârligul de tensionare poate fi reglat prin filet.
- Bucșe din lagăr cementate.
- Locaș de lagăr uns.
- Cârlig călit.

Complet cu contrasupport.

Aplicație:

Pentru închiderea recipientelor.

Notă:

- Structură compactă datorită noului mâner.
- Mâner ergonomic din 2 componente cu confort ridicat de utilizare datorită zonei mărite pentru mână.

Descriere tehnică

Ø găurii d	6,5 mm
Distanța dintre găuri f	24,5 - 32 mm
Interval de reglaj al cârligului de tensionare c	6,5 - 36 mm
Distanța dintre găuri e	19 mm
Forța de fixare P (cursă)	3200 N
Înălțimea de strângere h	19 mm
Înălțimea totală H	70 mm
Lungimea totală L	125 mm
Tip	6848VJ
Tip produs	Dispozitiv de strângere cu articulație