



Bac 64 mm, pentru T-Rex / Centro Gripp mobil, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361222 125
GTIN	4250364400749
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Pentru strângerea pieselor mici și mijlocii. Fixarea piesei brute este posibilă prin câte 2 elemente de prindere reglabile. Suprafață de strângere netedă pentru fixarea pieselor prelucrate.

Adaptat pentru:

Bacuri mobile pentru T-Rex Cod 361202 și Centro Grip 361180.

Descriere tehnică

Gamă de prindere S2	66 – 138 / – mm
Lățimea bacurilor b	96 mm
Lățime b ₁	64 mm
Gamă de prindere S1	21 – 68 / 22 – 144 mm
Înălțimea bacului h	45 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
n ₁	37 mm
Înălțime h ₂	14 mm

Lungimea bacului I	79 mm
Pentru tip	125
Gamă de prindere S3	131 – 209 / 137 – 286 mm
Tip produs	Bacuri de menghină