



Portbac fix, Pentru tip: 125



Date comandă

Numărul de comandă	361331 125
GTIN	4250364402422
Clasa articolului	34A

Descriere

Aplicație:

Portbacul servește fixării elementelor de prindere cu pană și a diferitelor elemente de fixare. Elementele de prindere cu pană, capetele de prindere și setul de prindere se pot înșuruba cu înălțimi variabile pe portbac pentru a prinde strâns piese cu diferite geometrii.

Adaptat pentru :

Titan 2 Cod 361302.

Notă:

Elemente de fixare cu pană + accesorii Cod 361341 – 361352, elemente de prindere Cod 361238 – 361250.

Recomandat pentru codul de culoare: LCV125G

Descriere tehnică

Pentru tip	125
Lățimea bacurilor b	104 mm
c	24 mm
Înălțimea bacului h	20 mm
Lungimea bacului l	189 mm
Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2

Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Tip produs	Bacuri de menhină

Accesorii

Prinderi cu pană Tip 2	361341 2
Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 48 mm	361343 48
Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 23 mm	361343 23
Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 29 mm	361343 29
Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 43 mm	361343 43
Prinderi cu pană Tip 1	361341 1
Bolțuri de sprijin 23 mm – 48 mm Înălțimea totală H 34 mm	361343 34