

**Ruletă cu magneti, Lungimea benzii: 5m****Date comandă**

Numărul de comandă

462012 5

GTIN

4045197358110

Clasa articolului

42G

Descriere**Execuție:**

Carcasă de plastic, cu prindere pentru curea detașabilă. Retragera și blocarea benzii se realizează automat, amortizat. Gheară de agățare mobilă. Bandă galbenă, imprimată negru / roșu.

Gheară de agățare mobilă cu 2 magneti.

Descriere tehnică

Lățimea benzii

19 mm

Înălțime carcasă

68 mm

Lungime carcasă

74 mm

Lățime carcasă

31 mm

Lungimea benzii

5 m

Standard

EG II

Calibrarea

G1

Tip produs

Ruletă

Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5