

**TAJIMA****Ruletă extra robustă, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	462300 2
GTIN	4975364029041
Clasa articolului	46R

**Descriere****Execuție:**

- Ruletă deosebit de rezistentă la îndoire.
- Carcasă de plastic antișoc, cu clemă detașabilă pentru curea.
- Retrageră automată și blocare a benzii.
- Amortizorul de șoc diminuează încărcarea la retrageră.
- Gheară de agățare mobilă.
- Ruletă galbenă, imprimată în negru/roșu și acoperită cu strat de acril pentru rezistență ridicată la abraziune.
- Arc durabil din oțel de înaltă calitate.

**Descriere tehnică**

Înălțime carcasă	49 mm
Lățimea benzii	13 mm
Lungime carcasă	53 mm
Lățime carcasă	21 mm
Lungimea benzii	2 m
Standard	EG II

Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m	026240 2
------------------------------------	----------