

**BMI****Ruletă albă în carcasă de metal, Lungimea benzii: 3m****Date comandă**

Numărul de comandă	462150 3
GTIN	4007368090137
Clasa articolului	46M

**Descriere****Execuție:****Carcasă din zinc turnat sub presiune.**

Bandă metalică albă mată, imprimată cu negru / roșu.

**Deosebit de rezistentă la căldură și solicitări mecanice.** Cu retur automat și buton de oprire.**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	13 mm
Înălțime carcasă	60 mm
Lungime carcasă	55 mm
Lățime carcasă	20 mm
Lungimea benzii	3 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

---

## Servicii

CalibrareRuletă Lungime maximă 5 m

026240 5