

**Micrometru de interior, Domeniu de măsurare: 12-16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428990 12-16
GTIN	4045197276346
Clasa articolului	42B

**Descriere****Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat (de la Ø 12 palpatoare de măsurare din carbură).  
Cap micrometric autocentrant cu 3 palpatoare de măsurare (de la Ø 12 HM).

**Livrare:**

Inclusiv calibru-inel (pentru reglare) și prelungitoare.

**Accesorii opționale:**

Prelungitor Cod 428993, calibre-inel Cod 484030.

**Descriere tehnică**

Adâncime de măsurare cu prelungitor	230 mm
Domeniu de măsurare	12 - 16 mm
Ø inel calibrare	16 mm
Adâncime standard de măsurare	80 mm
Dimensiune a	0,5 mm
Eroare de toleranță	0,005 mm
Citire	0,005 mm
Standard	Normă de fabricație
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă

Calibrarea	B6
Tip produs	Micrometru de interior în 3 puncte

### Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 100R mm	022500 100R
Calibrare DAkkSMicrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200R mm	022510 200R

### Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 13 mm	484030 13
Extensie pentru micrometru de interior Tip 12-20	428993 12-20
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 15 mm	484030 15
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 16 mm	484030 16
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 12 mm	484030 12
Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 14 mm	484030 14