

**Garant****Ruletă cu vizor de inspecție, Lungimea benzii: 2m****Date comandă**

Numărul de comandă	462210 2
GTIN	4045197154101
Clasa articolului	41H

**Descriere****Execuție:**

- Carcasă din plastic rezistentă la șoc.
- Pe ambele suprafețe de funcționare sunt montate profiluri de aluminiu. Astfel, suprafețele de contact pentru măsurare pe interior și exterior sunt exacte.
- Profiluri de aluminiu rezistente la căldură și solicitări mecanice.
- Ruletă finisată prin lăcuire, imprimată cu negru. Bombată = rezistentă la îndoire, cu gheară de agățare (pentru măsurare interioară și exterioară). Gradație în contrast puternic, rezistentă la uzură și cu protecție anticorozivă.
- Gradație în mm / mm (muchie superioară / muchie inferioară).
- Gradația din vizorul de inspecție este în aceeași direcție de citire.

**Descriere tehnică**

Lățimea benzii	16 mm
Înălțime carcasă	63 mm
Lungime carcasă	63 mm
Lățime carcasă	24 mm

Lungimea benzii	2 m
Standard	EG II
Calibrarea	G1
Tip produs	Ruletă

**Servicii**

CalibrareRuletă Lungime maximă 2 m	026240 2
------------------------------------	----------