

**Micrometru de interior Micromar, Domeniu de măsurare: 25-30mm****Date comandă**

Numărul de comandă	428900 25-30
GTIN	4059192010638
Clasa articolului	43A

Descriere**Execuție:**

Gradații și elemente de deservire cromate mat. Tijă de măsurat călită și rectificată. Mecanism de avans rapid cu cuplaj integrat. Cap micrometric autocentrant de la 12 mm cu palpatoare de măsurare din carbură. De la 12mm **pentru măsurători până la baza găurii**. De la 40mm cap micrometric din aluminiu pentru ușurarea greutateii.

Accesorii opționale:

Prelungitor Cod 428950, calibre-inel Cod 484030.

Descriere tehnică

Adâncime de măsurare cu prelungitor	218 mm
Adâncime standard de măsurare	68 mm
Dimensiune a	0 mm
Domeniu de măsurare	25 - 30 mm
Eroare de toleranță	0,004 mm
Citire	0,005 mm
Standard	DIN 863
Pasul tamburului micrometric	1/50 mm
Tehnică de măsurare	analog
Ambalaj	Cutie stabilă
Calibrarea	B6

Tip produs

Micrometru de interior în 3 puncte

Servicii

Calibrare Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 50 mm

022500 50

Calibrare DAkkS Micrometru de interior în 3 puncte Domeniu de măsurare maxim 200 mm

022510 200

Accesorii

Calibru-inel DIN 2250 C Ø nominal 28 mm

484030 28