

**Bacuri pentru prelucrări în 5 axe, Pentru tip: FIX****Date comandă**

Numărul de comandă	361361 FIX
GTIN	4250364402392
Clasa articolului	34A

Descriere**Execuție:**

Precizie prin tragere în jos. Stabilitate prin lăcaș.

Aplicație:

Recomandate în mod special pentru prelucrarea pe 5 părți. Accesibilitate mai bună pentru scule.

Adaptat pentru :

Menghină cu fixare de înaltă presiune pentru mașini tip CNC Cod 361302; 361304.

Notă:

Exclusiv pentru „Titan2”.

Utilizabile doar în combinație cu setul de valize Cod 361365!

Lungimea fălcilor: 103 mm

Lățimea bacurilor: 116 mm

Înălțimea bacurilor: 97,5 mm

Recomandat pentru codul de culoare: Titan 2

Descriere tehnică

Lungimea fălcilor	103 mm
Lățimea bacurilor	116 mm
Înălțimea bacurilor	97,5 mm

Recomandat pentru codul de culoare	Titan 2
Pentru tip	FIX
Tip produs	Bac de menghină

Accesorii

Prindere cu pană	361362
Bară de prindere reversibilă	361364
Distanțier Înălțime h 70 mm	361363 70
Distanțier Înălțime h 85 mm	361363 85
Distanțier Înălțime h 90 mm	361363 90